

Stroft Vorfachringe Typ 5 mit Montagehilfe 100kg



Stroft

Artikelnummer: 3705

Für bis zu 100% Knotentragkraft.

9,40 €

8,89 € * 8,89 €

[Mengenstaffelpreise](#)

Mengenstaffelpreise

Von 10 Stück

2% Rabatt

Diese Ringe werden aus einer hochwertigen korrosionsbeständigen Edel-Legierung hergestellt und in mehreren Arbeitsgängen trommelpoliert - mit dem Ziel, Glätte und Haftreibung zu optimieren. Dadurch wird höchstmögliche Knotentragkraft gewährleistet. Anschließend erfolgt eine elektrolytische Behandlung, wodurch ein grauschwätzlicher Schimmer entsteht, der äußerst reflexionsarm ist. Die Ringe erhöhen die Tragkraft beim Verbinden von zwei Schnüren auf bis zu 100 %. Sie erleichtern das schnelle und einfache Auswechseln von Vorfachspitzen und vermeiden die ständige Verkürzung der Hauptschnur. Sie eignen sich für die Vermeidung der Flächen- und Längenspannung des

Knotentragkräfte bei Einsatz von STROFT-Vorfachringen in % der linearen Tragkraft (ca. Angaben bis zu ...)					
Schnur \ Knoten	STROFT GTM, ABR, Fluor (Monofil)	STROFT FC1 (Monofil)	STROFT FC2 (Monofil)	STROFT GTP R (Geflochten)	STROFT GTP S (Geflochten)
Uniknoten	95%	92%	82%	78%	80%
Clinchknoten doppelt gesteckt	100%	100%	86%	82%	84%
Schlaufe gespleißt	—	—	—	100%	100%

Knoten an Hauptschnur

Den ersten Ring auf der Montagehilfe separieren und die Hauptschnur einfädeln. Dann Knoten binden. Für alle Stroft Schnüre wird hier der Uniknoten (Grinnerknoten) empfohlen. Für höchste Tragkräfte bei [Stroft GTP](#) wird der Schnurspleiß empfohlen.



Knoten anfeuchten und zuziehen, Verschluss öffnen und Ring abziehen.

Knoten an Vorfachspitze

Vorfachspitze einfädeln und Knoten binden. Empfohlen wird ebenfalls der Uniknoten. Oder, wenn höchste Tragkraft in dieser Verbindung gewünscht wird (nämlich bis zu 100% bei [Stroft GTM](#), [Stroft ABR](#) und [Stroft Fluor](#)), der doppelt gesteckte Clinchknoten. Aber dieser Knoten ist etwas schwieriger zu binden und



Hinweis

Wenn die Schnüre direkt (ohne Vorfachring) miteinander verbunden werden, z.B. durch die häufig benutzten "Doppelte Grinner" oder "Blood-Knoten" sind die Tragkräfte erheblich geringer: Durchschnittlich Polyamid 85%; Fluorocarbon bis 70%; Dyneema bis 55%.

Das Durchmesser Verhältnis (Ringstärke [d] zur Vorfachspitze) sollte möglichst größer als "3" sein. Beispiel: Bei $d = 0,50$ mm und Vorfachspitze 0,25 mm ist das Durchmesser Verhältnis nur "2". Hier sinkt die Knotentragkraft wieder. Wenn man also die Werte in der Tabelle erreichen möchte, so sollten die Schnurdurchmesser immer auf die Ringstärken abgestimmt sein.

* inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)